



80960373



IP20

Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie K.1/K.5 acc.inox op vern.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Acciaio inox

Codice RAL 9022

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo
Acciaio inox
Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 10 mm

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS
easy

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si