



80960373



IP20

**Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie K.1/K.5 acc.inox op vern.**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

**Materiali**

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Acciaio inox Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	55 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	10 mm

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

**Adatto per**

BERKER K.x

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si