



80960373



IP20

## Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker K edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

#### Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Metaal  
RVS  
Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

#### Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 70 mm

Diepte 10 mm

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS  
easy

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Klembevestiging

#### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en  
groepsimpulsdrukker 2-voudig

#### Geschikt voor

K.x

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja