



80960373



IP20

## Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ Κ.5 ΙΝΟΧ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

#### Υλικά

Χρώμα Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός RAL 9022

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Μέταλλο

Ανοξείδωτο ατσάλι

Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Βερνίκι

#### Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 70 mm

Βάθος 10 mm

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

easy

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

#### Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

#### Κατάλληλο για

Κ.χ

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι