




80960379



IP20

recouvr. p. module poussoir sensoriel 2 postes, KNX-K.1/K.5, blanc polaire bril.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	10 mm

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Connectivité

Système bus radio-KNX	No
Type de montage	Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Adapté à

Berker K.x	
------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui