



80960379



IP20

recouvr. p. module poussoir sensoriel 2 postes, KNX-K.1/K.5, blanc polaire bril.

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

##### Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	10 mm

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

##### Connectivité

Système bus radio-KNX	No
Type de montage	Fixation par serrage

##### Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

##### Adapté à

Berker K.x

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui