



80960379



IP20

## Tampa p/ BP KNX K.x 2 teclas c/ BCU, br

### Características técnicas

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

#### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9010

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

#### Dimensões

Altura 55 mm

Largura 70 mm

Profundidade 10 mm

#### Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS  
easy

#### Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

#### Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

#### Segurança

Índice de proteção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

#### Texto

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

#### Adequado para

K.x

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim