




387503

Doble int. rot. 1930,Glas,Palazzo

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Material Duroplástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra

Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad del montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Arquitectura

Elemento de control/operación Mando rotativo corto

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes roscados

Iluminación Sin lámpara de neón

Modo conmutación Serie

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí