



HA780080

Perforirani kanal HA7, bezhalogeni, 80x80 mm, svijetlosiva

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	80 mm
Širina	80 mm
Dužina	2000 mm
Širina prereza	6 mm
Širina utora/slota	6,50 mm

Oprema

Poklopac je u opsegu isporuke	Da
-------------------------------	----

Materijali

Materijal	PC-ABS
-----------	--------

Funkcije

Samogasivo	Da
------------	----

Standardi

Klasa zapaljivosti prema UL94	V0
-------------------------------	----

Sigurnost

Klasa otpornosti na vatru	M1
---------------------------	----

Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035

Arhitektura

Fleksibilno	Ne
-------------	----

Konfiguracija

Bočni zid	Perforirano
-----------	-------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da