



HA780080

**Propojovací kanál HA7 bezhalogenový 80x80, s víkem, sv. šedá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|               |         |
|---------------|---------|
| Výška         | 80 mm   |
| Šířka         | 80 mm   |
| Délka         | 2000 mm |
| Šířka štěrbin | 6 mm    |
| Šířka štěrbin | 6,50 mm |

**Vybavení**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kryt v rozsahu dodávky | Ano |
|------------------------|-----|

**Materiál**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Materiál | Bezhalogenový PC-ABS |
|----------|----------------------|

**Funkce**

|             |     |
|-------------|-----|
| Samozhášivý | Ano |
|-------------|-----|

**Normy**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Třída hořlavosti podle UL94 | V0 |
|-----------------------------|----|

**Bezpečnost**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Třída požární odolnosti | M1 |
|-------------------------|----|

**Materiál**

|         |             |
|---------|-------------|
| Barva   | Světle šedá |
| Kód RAL | 7035        |

**Architektura**

|            |    |
|------------|----|
| Flexibilní | Ne |
|------------|----|

**Konfigurace**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Boční stěna | Se štěrbinou |
|-------------|--------------|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |