




1001205500

Pl rec enj rot int/pou rot, R.cl, ver no

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Manette
---------------------------	---------

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition de la surface	Brillant
Matière	Verre Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	81,40 mm
Largeur	81,40 mm
Profondeur	29 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage borne à vis
-----------------	-------------------------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Adapté à

SerR.Classic

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui