



WXF453N

Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Jet crna

RAL kod 9005

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Dimenzije

Visina 42,50 mm

Širina 135 mm

Dubina 45 mm

Broj jedinica 3

Montažna dubina ugradbenih kutija 50 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 6

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP21

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjete Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Zaštita Poboľšana zaštita od kontakta

Pogodno za

gallery

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da