



HA780060

TEHALIT HA7 ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ HALOGEN FREE 60x80mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

**Διαστάσεις**

|                |         |
|----------------|---------|
| Ύψος           | 80 mm   |
| Πλάτος         | 60 mm   |
| Μήκος          | 2000 mm |
| Πλάτος σχισμής | 6 mm    |
| Πλάτος εγκοπής | 6,50 mm |

**Εξοπλισμός**

|  |     |
|--|-----|
| Κάλυψη στο πεδίο εφαρμογής της παράδοσης | Ναι |
|--|-----|

**Υλικά**

|       |        |
|-------|--------|
| Υλικό | PC-ABS |
|-------|--------|

**Λειτουργίες**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Είναι αυτοσβεννύμενο | Ναι |
|----------------------|-----|

**Standards**

|  |    |
|--|----|
| Κατηγορία αναφλεξιμότητας σύμφωνα με το UL94 | V0 |
|--|----|

**Ασφάλεια**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Κατηγορία πυραντίστασης | M1 |
|-------------------------|----|

**Υλικά**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι |
| Κωδικός RAL | 7035         |

**Αρχιτεκτονική**

|          |     |
|----------|-----|
| Εύκαμπτο | Όχι |
|----------|-----|

**Ρύθμιση**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Πλευρικός τοίχος | Διάτρητο |
|------------------|----------|

**Βιωσιμότητα**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |