



16961404

Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Aluminij
RAL kod 9006
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno
Lakirano

Dimenzije

Visina 54,80 mm
Širina 55,10 mm
Dubina 22,80 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20
Otpornost na udarce IK IK05

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa
Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom
Označavanje Sa poljem za označavanje
Rasvjeta Za nadzorni i krug rasviete
Taster Također za KNX aplikacije: taster, 1-struki i grupni taster, 1-struki
Tipka prekidača/tipka tastera Za tastere
Za izmjenični/križni prekidač

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da