



WXF452B

### Toma schuko doble para canal

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

##### Tensión

Tensión nominal	250 - 250 V
-----------------	-------------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico

#### Dimensiones

Altura	42,50 mm
Anchura	90 mm
Profundidad	45 mm
Número de unidades	2
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	50 mm

#### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje por clic

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

#### Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

#### Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Índice de protección IP	IP21

#### Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

#### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

**Características técnicas**

Módulo de escritorio

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí