



47703525



**Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, vertikalna, NŽ, W.1, siva/s.siva mat**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -15 - 30 °C

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Boja Siva  
RAL kod 7011  
Obrada površine Mat  
Materijal Termoplastika  
Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 147 mm  
Dubina 65 mm  
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

**Veza**

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Instalacija, montaža**

Montiranje na Nadgradna/NŽ

**Povezivost**

Vrsta veze Plug-in veza  
Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

**Oprema**

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO  
Rotirani centralni umetak Ne  
Sa zglobnim poklopcem Da  
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne  
Sa signalnom lampom Ne  
Sa bravom Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Poklopac, vrata**

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

**Kapacitet**

Broj modula 2

**Sigurnost**

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne  
Otpornost na udarce IK IK05  
Ingress Protection (IP) klasa IP55

**Funkcije**

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne  
Sa funkcijskom rasvjete Ne

---

**Identifikacija**

---

Sa otiskom	Ne
------------	----

---

**Tekst**

---

Poklopac	Kompletno kućište
----------	-------------------

---

Ožičenje	Ožičeni umetci
----------	----------------

---

Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
---------	------------------------------------

---

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

---

Klema	Sa WAGO spojnicom za 2-žičnu priključnu klemu za ožičenje Sa dva mjesta za pričvršćivanje za WAGO 2-žične priključke u podu kućišta
-------	--

---

**Održivost**

---

Bez halogena	Da
--------------	----

---

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

---