



47703525

Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, vertikalna, NŽ, W.1, siva/s.siva mat

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 16 A

##### Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

##### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

##### Materijali

Boja Siva

RAL kod 7011

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina 147 mm

Dubina 65 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

##### Veza

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Instalacija, montaža

Montiranje na Montaža u zid/PŽ

##### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

##### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

##### Kapacitet

Broj modula 2

##### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

---

**Tekst**

Otisak	Bez otiska/natpisa
Poklopac	Kompletno kućište
Ožičenje	Ožičeni umetci
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da