




REQ006X



Platine de rue audio 6/1 boutons d'appel acier inoxydable one

Caractéristiques techniques

Matière	
Finition	Mat
Matière	Acier inoxydable

Commandes et indicateurs	
Nombre de boutons d'appels	6

Tension	
Tension de service	24 - 24 V

Dimensions	
Dimensions	295.80 x 133.50 mm
Hauteur	295.80 mm
Largeur	133.50 mm
Profondeur	25 mm

Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

Fonctions	
Type d'interphone	Audio

Raccordement	
Section du conducteur	0 - 0 mm²

Installation, montage	
Montage	Encastré En saillie

Textes	
Mode de montage	Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui