



WXF436B

**Interrupteur 16AX pour multi-prises gallery 2P+T pure**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

**Connectivité**

Type de montage Fixation par serrage  
Clipsé

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 45 x 45 mm

Profondeur de montage 52 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP21

Résistance aux chocs IK IK05

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Textes**

Éclairage Éclairable par LED d'état

Type de commutation 2 - pôles Arrêt

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui