



EC154M

**kWh-meter 1-fase, directe meting 63 A, MID, 2 tarieven, 3 modules**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Pooltype	1P+N
----------	------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

**Capaciteit**

Aantal modules	3
----------------	---

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Directe aansluiting
---------------	---------------------

**Afmetingen**

Hoogte	90 mm
Breedte	52,50 mm

**Samenstelling**

Type impulsgever	Elektrisch
------------------	------------

**Compatibiliteit**

Geschikt voor	Inkoop
---------------	--------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Meting**

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Frequentie meetbereik	50 - 60 Hz

**Voeding**

Aantal fases voor voeding	1
---------------------------	---

**Funcies**

Nauwkeurigheidsklasse	B
-----------------------	---

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

**Vermogen**

Opgenomen vermogen VA	1,30 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	0,20 W

**Stroom / temperatuur**

Maximale meetcircuitstroom	63 A
----------------------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja