



LNH1250MK

## Knivsäkring 1 250A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

#### Säkring

Säkringsstorlek	NH1
Säkringens karakteristik	gG

#### Spänning

Matarspänning	AC
Märkdriftspänning Ue	500 - 500 V
Märkspänning vid AC 50 Hz	500 - 500 V

#### Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

#### Användningsförhållanden

Isolerad	Ja
----------	----

#### Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	120 kA
---	--------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	20 W
--	------

#### Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	135 mm
Djup	30 mm

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja