



3315397003



## K.5 Gniazdo USB/3.5 mm audio alu

### Właściwości techniczne

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	USB
Liczba połączeń	2

#### Częstotliwość

Częstotliwość akustyczna	20 - 20 Hz
--------------------------	------------

#### Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

#### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	36,40 mm
Zakres głębokości wbudowania	24,90 mm

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

#### Sprzęt

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytką nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

#### Odpowiednie do

K.x	
-----	--

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak