



HXA051H

Bobina di minima tensione ritardata 24V DC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 0,56 VA

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 0 - 0 V

Tensione di comando DC 24 - 24 V

Funzioni

Ritardato Sì