




918192568

Okvir, 3-struki, Integro Flow, hrom mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	3
Broj modula	3

Materijali

Boja	Krom
RAL kod	9006
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Kromirano Lakirano

Dimenzije

Visina	59,50 mm
Širina	178,50 mm
Dubina	9 mm
Broj jedinica horizontalno	3
Broj jedinica vertikalno	3

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da