



EH770

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Lampe à incandescence de puissance	1000 - 1000 W
------------------------------------	---------------

Raccordement

Nombre de contacts	1
Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm ²

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	48,50 mm

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50000
---	-------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Réglages

Cycles de programmation	Cycles de programmation : 1 x 7 jours
-------------------------	---------------------------------------