



EH770

Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux

1

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Puissance

Lampe à incandescence de puissance

1000 - 1000 W

Raccordement

Nombre de contacts

1

Section de raccordement en câble souple

1 - 16 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1 - 6 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service

-10 - 50 °C

Capacité

Nombre de modules

4

Dimensions

Hauteur

72 mm

Largeur

72 mm

Profondeur

48,50 mm

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles

50000

Tension

Tension assignée d'emploi Ue

230 - 230 V

Réglages

Cycles de programmation

Cycles de programmation : 1 x 7 jours