



EH770

Int. Orario Elettromecc. Sett. 72X72 - 230V 50Hz - 1 Sc 16A

### Caratteristiche tecniche

#### Equipaggiamento

Numero di canali	1
------------------	---

#### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	1000 - 1000 W
----------------------------------	---------------

#### Connessione

Numero di contatti	1
--------------------	---

Sezione conduttore flessibile	1 - 16 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	------------------------

Sezione conduttore rigido	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-----------------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

#### Serie

Altezza	72 mm
---------	-------

Larghezza	72 mm
-----------	-------

Profondità	48,50 mm
------------	----------

#### Durata

Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento	50000
---	-------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
--------------------------------	-------------

#### Impostazioni

Passi di programma	Passi di programma: 1 x 7 giorni
--------------------	----------------------------------