



11371909

Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. m.

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande Rotatif

**Matières**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 56 mm

Largeur 56 mm

Profondeur 16,30 mm

Diamètre de l'axe 4 mm

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Textes**

Impression Enjoliveur sans inscription

Mode d'installation Pour fixation par vis

**Adapté à**

Berker S.x/B.x

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui