



11371909

Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., S.1/B.3/B.7, bl pol. m.

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	56 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	16,30 mm
Diamètre de l'axe	4 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

Impression	Enjoliveur sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis

**Adapté à**

Berker S.x/B.x

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui