



11371909

S.1/B.x - botão variad. rotat., branc mt

Características técnicas

Arquitetura

| | |
|--------------------------|----------|
| Tipo de orgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

Materiais

| | |
|------------|----------------|
| Cor | Branco |
| Código RAL | 9010 |
| Acabamento | Mate |
| Material | Termoplástico |
| Tratamento | Sem tratamento |

Dimensões

| | |
|------------------|----------|
| Altura | 56 mm |
| Largura | 56 mm |
| Profundidade | 16,30 mm |
| Eixo de diâmetro | 4 mm |

Conectividade

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

Equipamento

| | |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
|---------------------------------|-----|

Acessórios

| | |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Textos

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Impressão | Placa central sem gravação |
| Modo de instalação | Para fixação por parafuso |

Adequado para

Berker S.x/B.x

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógenio | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |