



11371909

**Poklopac za okretni dimer, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element Rotirajući

**Materijali**

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

**Dimenzije**

Visina 56 mm

Širina 56 mm

Dubina 16,30 mm

Promjer osovine 4 mm

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža vijcima

**Oprema**

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa IP20

**Tekst**

Otisak Centralna ploča bez otiska

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

**Pogodno za**

S.x/B.x

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da