



HCB250H

### Interruttore manovra sezionatore h3 x250 3P 250A

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	250 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	3 kA

##### Architettura

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta

##### Connessione

Sezione conduttore rigido	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	35 - 150 mm <sup>2</sup>

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si