



HCB250H

**Interr Manovra Sezionatore X250 3P 250A**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	250 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	3 kA

**Architettura**

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta

**Connessione**

Sezione conduttore rigido	35 - 185 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	35 - 150 mm <sup>2</sup>

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Funzioni**

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si