



HCB250H

Lastbrytare x250, 3-polig, 250A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	250 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	3 kA

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa

Anslutning

Area solid ledare	35 - 185 mm ²
Area flexibel ledare	35 - 150 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning U _i	800 V
Nominell impulsskyddsspänning U _{imp}	8000 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktioner

Utlösningseenhet	Lastfrånskiljare
------------------	------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja