



HCB250H

Роз'єднувач x250, In=250A, 3п

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	250 A
Номінальний струм короткочасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	3 kA

Архітектура

Кількість полюсів	3
Елемент керування/функціонування	Перемикач

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 185 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	35 - 150 mm ²

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Функції

Розчіплювач	Вимикач
-------------	---------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так