



HCB250H

Роз'єднувач x250, In=250A, 3п

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

|                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номінальний струм                                                           | 250 A |
| Номінальний струм короткочасної витримки I <sub>cs</sub> згідно з IEC 60947 | 3 kA  |

#### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 3 |
|-------------------|---|

#### Під'єднання

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз гнучкого провідника  | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |

#### Напруга

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Номінальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>                | 800 V  |
| Номінальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub> | 8000 V |

#### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

#### Sustainability

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Відповідність REACH | Yes |
| Відповідність RoHS  | Yes |