



HW1M408DB

Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 800A 4-polig utdragbar, för sentinel TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	800 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	25000

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Typ av matarspänning	AC

Resistans

Inre resistans	50 $\mu\Omega$
----------------	----------------

Arkitektur

Antal poler	4
Antal avsäkrade poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	4P4D N:0/50/100/200%

Utlösning

Reaktionstid vid slutning	45 ms
---------------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	64,60 W
--	---------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja