



LFH4006009016

Goulotte LFH 40X60 sans halogène blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Hauteur            | 40 mm                       |
| Largeur            | 57 mm                       |
| Longueur           | 2000 mm                     |
| Section intérieure | 1500 - 1500 mm <sup>2</sup> |

Capacité

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 7 |
|-----------------------------------------------------------------|---|

Matière

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Matière               | PC-ABS              |
| Traitement de surface | Non traité          |
| Code RAL              | 9016                |
| Couleur               | Blanc signalisation |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 1     |
| Éclisses incluses             | Oui   |
| Avec film de protection       | Non   |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

