



LFH4006009016

TEHALIT LFH ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 60x40mm HALOGEN FREE

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Ύψος              | 40 mm                       |
| Πλάτος            | 57 mm                       |
| Μήκος             | 2000 mm                     |
| Εσωτερική διατομή | 1500 - 1500 mm <sup>2</sup> |

Χωρητικότητα

|   |   |
|---|---|
| Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές) | 7 |
|---|---|

Υλικά

|             |             |
|-------------|-------------|
| Υλικό       | PC-ABS      |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Κωδικός RAL | 9016        |
| Χρώμα       | Λευκό       |

Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP30 |

Standards

|  |     |
|--|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|--|-----|

Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 90 °C |
|-------------------------|------------|

Συνδεσιμότητα

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Σύνδεσμος καναλιού | Προεξοπλισμένο με συζεύκτες |
|--------------------|-----------------------------|

Εξοπλισμός

|  |       |
|--|-------|
| Αριθμός κατατιμήσεων                     | 0     |
| Αριθμός τμημάτων                         | 1 - 1 |
| Αριθμός συνδεδεμένων κατατιμήσεων        | 1     |
| Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων | Ναι   |
| Με προστατευτικό φιλμ                    | Όχι   |

Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

