



LFH4006009016



## Matarkanal LFH 40x60, Halogenfri, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	57 mm
Längd	2000 mm
Inre area	1500 - 1500 mm <sup>2</sup>

#### Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	7
---	---

#### Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9016
Färg	Trafikvit

#### Säkerhet

Slagtåligghet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30

#### Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

#### Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

#### Utrustning

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	1
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

### Illustrationer | teckningar

