



TXA112



Блок живлення 30В DC, 640 мА, KNX

Технічні характеристики

Ємність

Кількість модулів	4
-------------------	---

Електричний струм

Вихідний струм	640 mA
----------------	--------

Напруга

Вихідна напруга	28 - 32 V
-----------------	-----------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	0.75 - 2.5 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.75 - 2.5 mm ²

Умови використання

Робоча температура	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------