



TXA114



Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Courant électrique

Courant de sortie	320 mA
-------------------	--------

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Tension de sortie	28 - 32 V
-------------------	-----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Textes

Fusible	Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
---------	---

Raccordement	Le conducteur de protection doit être raccordé
--------------	--

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----