




20261404

Kamertherm. met wisselcontact, berker S.1/B.3/B.7 alulook, mat

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	5 A
Max. schakelstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	230-230 V
-------------------	-----------

Stroomvoorziening

Voedingsspanning	230 VAC
------------------	---------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Instellingen

Instelling comfort temperatuur	5 - 30 °C
--------------------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-kleur	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	47,50 mm

Schermb

Met display	Nee
-------------	-----

Uitrusting

Schakeltemperatuurverschil	0,50 K
Type thermostaat	Kamerthermostaat
Type sensor	Bimetaal
Met verwarming	Ja

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Aansluiting

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

Compatibiliteit

Type HVAC-regeling	Verwarming Koeling
--------------------	-----------------------

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse	I (1%)
--------------------------	--------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Met thermische terugkoppeling	Met thermische terugkoppeling
afdruk	Met opdruk

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja