



30863532

**Vypínač řazení 6 s popisovým polem, přístroj, IP 55, Berker W.1, bílá, mat**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Spínací proud 10 A

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž  
Montáž na omítku

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Materiál**

Barva Polární bílá  
Kód RAL 9010  
Povrchová úprava Matná  
Materiál Termoplast  
Povrch Neošetřený

**Identifikace**

Montážní uspořádání Řídicí prvek

**Konektivita**

Druh montáže Upevnění šrouby

**Ovládací prvky a indikátory**

Počet tlačítek 1

**Rozměry**

Rozměry 55 x 55 mm  
Vestavěná hloubka 12 mm  
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm  
Výška pásky P-touch popisového pole 12 mm

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 10 A

**Texty**

Způsob montáže Pro přišroubování  
Typ připojení S N-svorkou  
S bezšroubovými svorkami  
Osvětlení S modrou jednotkou LED 230 V  
Pro osvětlení

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano  
V souladu se směrnicí RoHS Ano