



30863532

Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Polarna bijela
RAL kod 9010
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Kontrolni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 55 x 55 mm
Ugrađena dubina 12 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm
Visina P-touch trake za polje za označavanje 12 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze Sa N-klemom
Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta Sa plavim LED 230 V
Za osvjetljenje
Promjena načina rada Izmjenični