



FWB62T1S

**Coffret FWB,univers, 144 modules,classell, IP30, sans porte, 950x550x161mm,QC**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage                     | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 12  |
| Nombre rangées            | 6   |
| Nombre de travée de large | 2   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 144 |
|-------------------|-----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Hauteur                | 950 mm |
| Largeur                | 550 mm |
| Profondeur             | 165 mm |
| Hauteur d'encastrement | 950 mm |
| Largeur de montage     | 550 mm |

#### Cache, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 0 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

#### Dimensions

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Profondeur de montage      | 161 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 24     |

#### Cache, porte

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 8 |
|---------------------------|---|

#### Connectivité

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type de montage | En saillie |
|-----------------|------------|

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Matière

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Non |
|---------------------------------------|-----|

#### Sécurité

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection    | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK05      |

**Sécurité**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP30         |
| Type de verrouillage    | Sans serrure |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|