



LF6009007030

**Calha LF 61x90; 2 agrafos/m**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	60 mm
Largura	90 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	4360 - 4360 mm <sup>2</sup>

**Capacidade**

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	18
--	----

**Materiais**

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	7030
Cor	Cinzento pedra

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP30

**Normas**

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

**Conectividade**

Acoplamento de calhas	Pré-equipado com acopladores
-----------------------	------------------------------

**Equipamento**

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 2
Número de partições conectáveis	1
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim

**Imagens e esquemas**

