




52007009

K.1 System przywoławczy Zestaw z zasilaczem, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
-----------------------	-----------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk

Wymiary

Wysokość	185 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość	155 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Anulowanie sygnału alarmowego za pomocą przycisku anulującego w miejscu wystąpienia sytuacji awaryjnej Zasilanie poprzez zasilacz 24 V DC Dźwiękowa i optyczna sygnalizacja alarmu przez sygnalizator świetlny po uruchomieniu łącznika ciągłowego zwierne go
Montaż	Elementy centralne do mocowania wtykowego
Ochrona	Kontrola urządzeń inicjujących połączenia pod kątem przerywania przewodu
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Odpowiednie do

K.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak