




52007009

Sada nouzového volání s rámečky, K.1, bílá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	24 - 24 V
-----------------	-----------

Materiál

Barva	Polární bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Lesklý

Rozměry

Výška	185 mm
Šířka	100 mm
Hloubka	155 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 40 °C
------------------	------------

Texty

Funkce	Vypnutí tísňového volání pomocí vypínacího tlačítka v místě tísňového volání Napájení napájecí jednotku pomocí 24 V DC Akustická a vizuální signalizace tísňového volání pomocí kontrolky po aktivaci tahového tlačítka
--------	---

Způsob montáže	Násuvné upevnění centrálního dílu
----------------	-----------------------------------

Ochrana	Monitorování zařízení, která spouštějí volání při přerušení vodiče
---------	--

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
---------------	------------------------

Vhodné pro

K.x	
-----	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano