



VE112DN

Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

**Технічні характеристики**

**Напруга**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Номинальна напруга                          | 400 - 400 V   |
| Номинальна робоча напруга постійного струму | 1000 - 1000 V |

**Електричний струм**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номинальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

**Обладнання**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Кількість рейок            | 1 |
| Кількість рядів щита       | 1 |
| Кількість секцій по ширині | 1 |

**Ємність**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 12 |
|-------------------|----|

**Розміри**

|         |        |
|---------|--------|
| Висота  | 302 mm |
| Ширина  | 310 mm |
| Глибина | 151 mm |

**Кришка, дверцята**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
| Кількість замків      | 0 |

**Розміри**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 12 |
|------------------------------|----|

**Під'єднання**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Кількість вхідних кабелів | 12 |
|---------------------------|----|

**Матеріали**

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 7035 |
|---------|------|

**Безпека**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP65   |
| Випробування розжареним дротом    | 750 °C |

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|